

最高レベルを誇る モータ効率

Grundfosはモータ効率におけるマーケットリーダーです。お使いの水中ポンプにGrundfosの水中モータを組み合わせることで、ポンプのメリットを最大限に引き出すことができます。

水中モータを選択する際には、ポンプのサイズ、取扱液、用途、運転条件など、いくつかの要素を考慮する必要があります。Grundfosの水中モータは、お客様の特定のニーズに適合する様々な性能を備えています。

御社に最適な製品について、ウェブサイトGrundfos.comでモータの詳細をご確認いただくか、取扱販売店へお気軽にご相談ください。



MS

堅牢で信頼性の高いモータ

Grundfos MSは、出力が最大45 kWの密閉キャンド式モータです。堅牢で信頼性の高いモータをお探しなら、Grundfos MSが最適です。



MMS

耐水絶縁式モータ

Grundfos MMSは、出力が最大250 kWの耐水絶縁式モータです。高出力で耐久性の高いモータをお探しなら、Grundfos MMSが最適です。

型式	MS402、MS4000、MS6000、MS6000P		MMS6、MMS8000、MMS10000、MMS12000
仕様	1相	3相	3相
	3線式	ダイレクト・オン・ライン スター/デルタ	スター/デルタ
出力 [kW]	0.25kW~45kW		5.5kW~250kW
モータ直径 [インチ]	4"、6"		6"、8"、10"、12"
許容液温	40°C、60°C		35°C、40°C、45°C、50°C
材質	EN 1.4301、EN 1.4401、EN 1.4539		EN J11040、EN 1.4401、EN 1.4539
シャフトシール	リップシール、ハードメタル/セラミック、セラミック/カーボン、SiC/SiC		SiC/SiC、セラミック/カーボン