

Sluit je SCALA2 boosterpomp direct aan op het waterleidingnetwerk, dankzij PM GUARD.

De PM GUARD drukmanager bewaakt de waterdruk en schakelt de SCALA2 uit wanneer de druk onder een bepaalde limiet zakt. Het systeem kan worden ingesteld om handmatig of automatisch te herstarten zodra de druk is hersteld.

Kortom, de PM GUARD biedt optimale bescherming voor je waterleidingnetwerk en apparaten tegen watertekort. Dankzij deze functies kun je erop vertrouwen dat je SCALA2 waterdrukverhoger efficiënt en veilig werkt, terwijl je voldoet aan de lokale wettelijke voorschriften.



Kenmerken:

Directe aansluiting: Verbindt SCALA2 rechtstreeks met het waterleidingnet.

Drukcontrole: Controleert de waterdruk en schakelt SCALA2 uit als de druk onder een bepaalde limiet zakt.

Herstartopties: Kan handmatig of automatisch herstarten wanneer de druk is hersteld.

Gebruiksvriendelijk visueel display:

- De waterleidingdruk tonen voor snelle bewaking.
- Het huidige verbruik van de SCALA2 te controleren.
- Logboek van gebeurtenissen en storingen met tijdsregistratie.
- Vooringestelde opties om in te stellen voor elk land.

Voordelen:

Geschikt voor drinkwater: Alle materialen die aangesloten zijn op het leidingwater zijn geschikt voor drinkwater in overeenstemming met nieuwe regelgeving in de EU.

Wandmontage: Geschikt voor wandmontage en wordt voorgesmonteerd geleverd met alle stroomaansluitingen en ingebouwde voorinstellingen. Het T-stuk gemaakt van DW-conform roestvrij staal zorgt voor een eenvoudige installatie.

Standaardinstellingen: Vooraf ingesteld voor elk land of als lokale gemeentelijke beperkingen verschillen, kunnen instellingen zoals minimale druk, tijdvertraging en handmatige of automatische reset eenvoudig worden aangepast.

| Land | Duitsland / Europa | Nederland | België |
|------------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| Weergave | GER | NL | BE |
| Conform regelgeving | DIN 1988-500 / EN 806-2 * | NEN1006 (WB) 4.3 | - |
| Uitschakeldruk (bar) | 1 | 0.5 | 2 |
| Vertraging in tijd (sec) | 10 | 10 | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 1.1 | 0.6 | 2.1 |
| Vertraging in tijd (sec) | 10 | 10 | 10 |
| Automatische / Manuele reset | Auto | Manual | Auto |