

<p>SCALA1 plne nahrádza čerpadlo MQ. Jej výhodami je dvojitá zostava čerpadiel, inteligentné uvedenie do činnosti a riešenie problémov.</p>	<p>MQ</p> 		<p>SCALA1</p> 
<p>Nízka hlučnosť</p>	<p>✓ <b>Tichý chod:</b> hladina hluku &lt; 55 dB(A) vďaka motoru chladenému čerpanou kvapalinou</p>	<p>≤</p>	<p>✓ <b>Tichý chod:</b> hladina hluku &lt; 55 dB(A) vďaka motoru chladenému čerpanou kvapalinou</p>
<p>Riešenie „všetko v jednom“</p>	<p>✓ <b>Jednoduchý výber:</b> skutočný posilňovací systém so všetkými komponentmi zladenými tak, aby pracovali ako systém</p>	<p>=</p>	<p>✓ <b>Jednoduchý výber:</b> skutočný posilňovací systém so všetkými komponentmi zladenými tak, aby pracovali ako systém</p>
<p>Pevná konštrukcia</p>	<p>✓ <b>Jednoduchá montáž:</b> flexibilné (nastaviteľné) pripojenie, kompaktná veľkosť - V: 320 mm, Š: 218 mm, D: 570 mm</p>	<p>=</p>	<p>✓ <b>Jednoduchá montáž:</b> flexibilné (nastaviteľné) pripojenie, kompaktná veľkosť - V: 316 mm, Š: 202 mm, D: 466 mm</p>
<p>Vonkajšia montáž</p>	<p>✓ <b>Bezpečná voľba:</b> IP54 možno inštalovať vonku, spoľahlivý za každých prevádzkových podmienok, nevyžaduje uzavretý priestor</p>	<p>=</p>	<p>✓ <b>Bezpečná voľba:</b> IPX4D možno inštalovať vonku, spoľahlivý za každých prevádzkových podmienok, nevyžaduje uzavretý priestor</p>
<p>Pokročilé funkcie</p>	<p>✓ <b>Bezpečná voľba:</b> ochrana proti chodu nasucho</p>	<p>≤</p>	<p>✓ <b>Bezpečná voľba:</b> ochrana proti chodu nasucho, anticyklácia a maximálna doba chodu čerpadla znižujú riziko poškodenia v dôsledku úniku. Externý spínač.</p>
<p>Inteligentné uvedenie do činnosti a riešenie problémov</p>		<p>&lt;</p>	<p>✓ <b>Bezpečná voľba:</b> Bluetooth pripojenie k smartfónu umožňuje jednoducho uviesť do činnosti pokročilé funkcie a zdvojenú montáž čerpadla. Alarmy s časovým údajom vzniku poruchového stavu umožňujú inteligentné riešenie problémov so systémom.</p>

<p>SCALA1 plne nahrádza čerpadlo MQ. Jej výhodami je dvojitá zostava čerpadiel, inteligentné uvedenie do činnosti a riešenie problémov.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MQ</b></p> 		<p style="text-align: center;"><b>SCALA1</b></p> 
<p>Tlak v systéme</p>	<p>✓ Max. 7,5 baru Vstupný tlak max. 3 bary</p>	<p>≡</p>	<p>✓ Max. 8 barov Vstupný tlak Max. 4 bary [SCALA1 3-35] Max. 3 bary [SCALA1 3-45] Max. 2 bary [SCALA1 5-55]</p>
<p>Hmotnosť</p>	<p>✓ MQ 3 - xx: 13 kg</p>	<p>≡</p>	<p>✓ Scala1 3-45: 12 kg Scala1 5-55: 14 kg</p>
<p>Montáž</p>	<p>✓ Vypúšťacia prípojka je flexibilná a možno ju nakloniť o 5°.</p>	<p>≡</p>	<p>✓ Čerpadlo je vybavené flexibilnými prípojkami s uhlom náklonu ±5°, ktoré uľahčujú pripojenie vstupného a výstupného potrubia. Samonasávací prípojka väčších rozmerov pre rýchle a jednoduché plnenie.</p>
<p>Spotreba energie P1 [W]</p>	<p>✓ MQ 3-35 P1 = 850 W MQ 3-45 P1 = 1050 W</p>	<p>&lt;</p>	<p>✓ SCALA1 3-35 P1 = 720 W SCALA1 3-45 P1 = 910 W SCALA1 5-55 P1 = 1200 W</p>
<p>Maximálna teplota prostredia Maximálna teplota kvapaliny</p>	<p>45 °C 35 °C</p>		<p>✓ 55 °C 45 °C</p>