




DOĞRU SICAK SU RESİRKÜLASYON POMPASINI SEÇİN

| Değerlendirme | UP N | COMFORT PM Basic | AUTOADAPT özelliğiyle COMFORT PM |
|---|---|---|---|
| İyi ● Daha İyi ●● En İyi ●●● |  |  |  |
| Her boyutta ev için | ● | | |
| 300 m ² 'ye kadar evler için | | ●● | ●●● |
| Özellikler | | | |
| Enerji verimliliği | ● | ●● | ●●● |
| Çalışma Pompaların giriş basıncı ve aynı anda açık musluk sayısı gibi kullanım gereksinimlerine göre uyarlanarak enerji tasarrufu sağlama yeteneği. | ● | ● | ●●● |
| Gürültü seviyesi Gürültülü su tesisatları ev halkı için çok rahatsız edici olabildiğinden, pompa evin içine kuruluyorsa düşük ses önemlidir. | ● | ●●● | ●●● |
| Kuru çalışma koruması Sistemde hasar oluşmasını önler ve pompa ömrünü artırır. | | ●●● | ●●● |
| Devreye alma ve bakım kolaylığı Pompayı güç kaynağına bağlamak ve gerekiyorsa kireç temizliği yapmak kolaydır. | ● | ●●● | ●●● |