


| № п/п | Описание |
|-------|---|
| 1 | <p data-bbox="225 338 512 360">CR 3-4 A-FGJ-A-V-HQQV</p> <div data-bbox="284 387 552 656"></div> <p data-bbox="619 647 1294 669">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="225 678 536 701">Номер изделия: 96516674</p> <p data-bbox="225 736 1453 904">Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью комбинированных фланцев стандартов DIN-ANSI-JIS.</p> <p data-bbox="225 934 1342 956">Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.</p> <p data-bbox="225 994 344 1016">Жидкость:</p> <p data-bbox="225 1021 743 1043">Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C</p> <p data-bbox="225 1048 778 1070">Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1111 467 1133">Технические данные:</p> <p data-bbox="225 1171 363 1193">Материалы:</p> <p data-bbox="225 1232 320 1254">Монтаж:</p> <p data-bbox="225 1258 667 1281">Макс. температура окр. среды: 40 °C</p> <p data-bbox="225 1285 667 1308">Макс. рабочее давление: 25 бар</p> <p data-bbox="225 1312 858 1375">Макс. давление при заданной темп-ре: 25 бар / 90 °C 25 бар / -20 °C</p> <p data-bbox="225 1413 576 1435">Данные электрооборудования:</p> <p data-bbox="225 1440 799 1462">Энергия (P2), необходимая для насоса: 0.37 кВт</p> <p data-bbox="225 1467 707 1489">Пусковой ток: 490-530 %</p> <p data-bbox="225 1527 467 1550">Система управления:</p> <p data-bbox="225 1554 660 1576">Frequency converter: NONE</p> <p data-bbox="225 1615 312 1637">Другое:</p> <p data-bbox="225 1641 627 1664">Страна происхождения: RU</p> <p data-bbox="225 1668 724 1691">ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413707500</p> |