



Gama ampliada

De bombas sumergibles para bombeo solar SQFlex

La gama de bombas sumergibles Grundfos SQFlex, compatible con alimentación CA/CC, incluye ahora modelos de alta velocidad para garantizar la máxima cobertura de tus requisitos de bombeo de agua con energía solar.

Diseñada a partir de más de 75 años de experiencia en el campo del bombeo y 40 en ingeniería solar, la gama SQFlex incorpora tecnologías de eficacia demostrada para garantizar la máxima fiabilidad durante el funcionamiento.

Numerosas y diversas aplicaciones:

- Abastecimiento de agua sin conexión a la red eléctrica
- Abrevado de ganado
- Abastecimiento de agua para viviendas y comunidades
- Riego de cultivos

Diseñada a la medida de tus necesidades:

La gama SQFlex es compatible con sistemas solares, eólicos y mixtos, y está disponible en tres configuraciones: 5 modelos con rotor helicoidal de 3" de diámetro, 5 modelos centrífugos de 3" de diámetro y 6

modelos centrífugos de 4" de diámetro. Al incluir modelos centrífugos y de desplazamiento positivo, la gama de soluciones Grundfos es la mejor para la mayoría de las aplicaciones más complejas.

- Inversor CA/CC con conexión universal (sin polaridad específica) incorporado directamente en la bomba
- Tolerancia al más extenso rango de tensiones de entrada del mercado (30-300 V CC | 90-240 V CA)
- Motor PM/BLDC de alta eficiencia
- Opciones de fabricación en acero inoxidable AISI 304 o 316 con ánodo galvánico disponible
- Casi sin requisitos de mantenimiento
- Protección integrada de motor y contra marcha en seco
- Tecnología de abastecimiento de agua fiable y de eficacia demostrada

Especificaciones técnicas


Caudal máx.:	18 m ³ /h (90 m ³ /día) 79 gpm
Altura máx.:	250 m 820 ft
Temperatura del líquido:	De 0 °C a 40 °C De 32 °F a 104 °F
Profundidad de inmersión máx. por debajo del nivel estático de agua:	152 m 500 ft
Rango de tensiones:	30-300 V CC (100-300 V CC para SQF 3-105, SQF 5-70 y SQF 7-55); 1 x 90-240 V CA, 50/60 Hz
Corriente máx.:	12 A
Clase de protección de la bomba:	IP68



GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Curvas de rendimiento



Controladores de sistema

CU 200

Funciones de monitorización:

- Estado de funcionamiento de la bomba
- Datos de consumo energético
- Alerta por depósito de agua lleno
- Cuatro alarmas de sistema
- Operaciones de llenado/vaciado del tanque (modelos estándar)

No compatible con motores de 2500 W (SQF 3-105, SQF 5-70 y SQF 7-55)



CIU 903

Permite a la bomba:

- Usar las funciones de control Grundfos GO
- Integrarse en redes Grundfos Utility Connect
- Llevar a cabo operaciones de llenado/vaciado integral del tanque (modelos de alta velocidad)

(Compatible con todos los modelos)



Dimensionamiento y selección

Grundfos Product Center

Accede a la plataforma directamente desde la web de Grundfos y recibe toda la información acerca de nuestros productos de manera centralizada y optimizada para tu PC, tableta o teléfono móvil.

Grundfos.com/SQFlex

App Grundfos GO Solar

Descarga la app y dimensiona tus sistemas de bombeo solar en función de la aplicación, la bomba o los paneles solares. También puedes llevar a cabo un dimensionamiento básico sin conexión y sincronizarlo con Grundfos Product Center más adelante.



Bombas Grundfos España, S.A.

Camino de la Fuentecilla, s/n
 28110 Algete (Madrid) Spain
 Tel: (+34) 91 848 8800
 Email: marketinginfo-bge@grundfos.com
es.grundfos.com

