

DESCUBRE MOTORES VERDADERAMENTE EFICIENTES

Grundfos es líder en el mercado de los motores de alta eficiencia. Como resultado, si emparejas tu bomba sumergible Grundfos con un motor sumergible Grundfos, podrás sacar el máximo partido de tu bomba.

A la hora de elegir un motor sumergible, existen varios factores que debes considerar, como el tamaño de la bomba, el fluido bombeado, la aplicación y las condiciones de funcionamiento. La lista siguiente recoge los motores sumergibles Grundfos que ponemos a tu disposición. La mayoría de nuestros motores sumergibles se suministran en diferentes versiones para dar respuesta a tus necesidades específicas.

Visita Grundfos.com para obtener más información acerca de nuestros motores o ponte en contacto con tu distribuidor local si quieres encontrar la pareja perfecta para ti.



MS



MMS

MOTORES SÓLIDOS Y FIABLES

Grundfos MS es una gama de motores herméticos de rotor encapsulado con una potencia de salida de hasta 45 kW. Si buscas un motor sólido y fiable, Grundfos MS es la respuesta.

MOTORES REBOBINABLES DE ALTA POTENCIA

Grundfos MMS es una gama de motores rebobinables con una potencia de salida de hasta 250 kW. Si buscas un motor reparable con una alta potencia de salida, Grundfos MMS es la respuesta.

	MS		MMS
MODELOS	MS 402, MS 4000, MS 6000, MS 6000P		MMS 6, MMS 8000, MMS 10000, MMS 12000
TIPO ELÉCTRICO	Monofásico	Trifásico	Trifásico
	2 cables	Directo en línea	Directo en línea
	3 cables	Estrella/triángulo	Estrella/triángulo
POTENCIA NOMINAL [KW]	0,25-45 kW		5,5-250 kW
DIÁMETRO DEL MOTOR [IN]	4", 6"		6", 8", 10", 12"
TEMPERATURA DEL FLUIDO	40 °C, 60 °C		35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C
TIPO DE MATERIAL	EN 1.4301, EN 1.4401, EN 1.4539		EN J11040, EN 1.4401, EN 1.4539
CIERRE MECÁNICO	Junta labiada, metal duro/cerámica, cerámica/carbono, SiC/SiC		SiC/SiC, cerámica/carbono