

GRUNDFOS COMFORT DT CON DIGITAL TIMER INTEGRATO: RICIRCOLO OTTIMALE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

Grundfos COMFORT DT con timer digitale integrato ottimizza il ricircolo di acqua calda sanitaria. Grazie al motore silenzioso a magneti permanenti, il consumo energetico rimane tra i 5 e i 7 W, mentre il timer digitale assicura che la pompa funzioni solo quando viene richiesto e questo riduce sia le perdite di calore che il consumo energetico. Il risultato è il massimo comfort con un consumo minimo di acqua, calore ed elettricità.



SCOPRI QUALI SONO I VANTAGGI DEL GRUNDFOS COMFORT DT CON TIMER DIGITALE:

FUNZIONAMENTO FACILE

Le impostazioni sono facili da cambiare

PERDITA DI CALORE RIDOTTA

I gusci isolanti riducono il calore emesso dalla pompa

CORPO POMPA IN OTTONE ANTICORROSIVO

Il corpo pompa in ottone riduce il rischio di corrosione

FACILE DA INSTALLARE

Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti grazie ai cavi che si connettono facilmente senza dover aprire la morsetteria

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Per garantire il comfort nella tua abitazione

Portata max., Q_{max}:	0.5 m ³ /h
Prevalenza max., H_{max}:	1.2 m
Temperatura del liquido:	2 °C - 95 °C
Potenza:	5 W - 7 W

GAMMA GRUNDFOS COMFORT B PM

SCEGLI IL RICIRCOLO OTTIMALE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA



Completamente automatico – Grundfos COMFORT PM AUTOADAPT

Grundfos COMFORT PM AUTOADAPT assicura acqua calda contemporaneamente in tutta l'abitazione e offre il massimo controllo con tre modalità di funzionamento:

- **Modalità AUTOADAPT:**
La pompa analizza i consumi degli utenti e funziona solo quando c'è la reale esigenza di acqua calda
- **Modalità di controllo temperatura:**
La regolazione della pompa avviene tramite il controllo della temperatura, mantenendo il suo funzionamento all'interno di un intervallo di temperatura calcolato
- **Modalità continua al 100%:**
La pompa funzionerà continuamente alla massima velocità senza nessun controllo

Funzionamento timer – Grundfos COMFORT DT con il controllo timer digitale

Grundfos COMFORT DT offre la possibilità di regolare la pompa con il controllo digitale del timer. Questo permette di mantenere la pompa in funzione in un intervallo di tempo controllato, garantendo il massimo comfort e risparmio energetico nell'intervallo di tempo preimpostato.


Funzionamento continuo – Grundfos COMFORT PM con velocità regolata

Grundfos COMFORT PM base soddisfa la richiesta dei proprietari di immobili di un funzionamento continuo alla massima velocità, dove non c'è richiesta per la AUTOADAPT completamente automatica.

Tutta la gamma COMFORT PM offre:

- **Funzionamento silenzioso e semplice**
Design compatto e di facile utilizzo
- **Perdita di calore ridotta**
I gusci isolanti inclusi nella confezione riducono le perdite di calore dalla pompa
- **Nessun blocco**
Il design semisferico del motore assicura la massima resistenza contro eventuali blocchi della lima
- **Facile installazione**
Installabile anche in spazi ristretti grazie al suo design
- **Protezione contro la marcia a secco**
Assicura un lungo ciclo di vita e una manutenzione senza problemi

CURVE DI PRESTAZIONE



MODELLI

PRODOTTO	CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE	CONNESSIONE
COMFORT PM AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BA PM	Filettatura interna
COMFORT PM AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BXA PM	Filettatura esterna e valvole di esclusione e di non ritorno
COMFORT PM Digital Timer	COMFORT 15-14 BDT PM	Filettatura interna
COMFORT PM Digital Timer	COMFORT 15-14 BXDT PM	Filettatura esterna e valvole di esclusione e di non ritorno
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 B PM	Filettatura interna
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 BX PM	Filettatura esterna e valvole di esclusione e di non ritorno

Per maggiori informazioni in merito a Grundfos COMFORT B PM visitare il sito www.grundfos.it/comfortpm