

GRUNDFOS COMFORT DT SU SKAITMENINIU LAIKMAČIU: KARŠTO VANDENS RECIRKULIACIJA PROTINGAI

Grundfos COMFORT DT su skaitmeniniu laikmačiu nustato naują buitinio karšto vandens recirkuliacijos standartą. Tylus nuolatinių magnetų variklis naudoja vos 5–7 W, o skaitmeninis laikmatis užtikrina, kad siurblys dirbtų tik tada, kai reikia, taip sumažinat šilumos ir elektros energijos vartojimą. Tokiu būdu pasiekiamas maksimalus komfortas ir minimalus vandens, šilumos ir elektros energijos suvartojimas



SKAITMENINIS LAIKMATAI LABAI NAUDINGAS JŪSŲ SISTEMAI

Grundfos COMFORT DT su skaitmeniniu laikmačiu turi daug karšto vandens recirkuliacijos komfortą padidinančių funkcijų

PAPRASTAS VALDYMAS

Siurblio nustatymus galima lengvai pakeisti

MAŽI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Pridedami šilumos izoliacijos kevalai sumažina šilumos praradimą per siurblij

ATSPARUS KOROZIJAI ŽALVARINIS KORPUSAS

Žalvarinis korpusas pašalina korozijos pavojų

PAPRASTAS ĮRENGIMAS

Kompaktiška konstrukcija palengvina montavimą ankštose vietose, o maitinimo laidas leidžia lengvai prijungti elektros maitinimą neatidarant kontaktų dėžutės

TYLUS DARBAS

Jokio komfortą trikdančio triukšmo

TECHNINIAI DUOMENYS

Debitas, Q_{maks} :	0.7 m ³ /h
Slėgio aukštis, H_{maks} :	1.2 m
Skysčio temperatūra:	2 °C - 95 °C
Galia:	5 W - 7 W

GRUNDFOS COMFORT B PM ASORTIMENTAS

PASIRINKITE GERIAUSIAI JUMS TINKANTĮ KARŠTO VANDENS RECIRKULIACIJOS SIURBLĮ



Visiškai automatinis – Grundfos COMFORT AUTOADAPT

Grundfos COMFORT AUTOADAPT užtikrina karštą vandenį visame name be jokio uždelsimo naudojant vieną iš trijų valdymo režimų:

- **AUTOADAPT režimas:**
Siurblys „išmoksta“ vartotojo karšto vandens naudojimo įpročius ir dirba tik tada, kai karštas vanduo yra reikalingas
- **Temperatūros palaikymo režimas**
Siurblio darbas valdomas pagal temperatūrą taip, kad atitinkamoje vietoje temperatūra būtų palaikoma apskaičiuotame temperatūrų intervale
- **100% režimas:**
Siurblys dirba nuolat maksimaliomis apsukomis, be jokio valdymo

Darbas pagal laikmatį – Grundfos COMFORT DT su skaitmeniniu laikmačiu

Grundfos COMFORT DT suteikia galimybę valdyti siurblio darbą pagal laikmatį. Laikmačiu nustatytais laikotarpiais temperatūra palaikoma apskaičiuotame intervale, taip užtikrinant maksimalų komfortą ir energijos taupymą.


Geros eksploatacinės savybės už gerą kainą – pastovių apsukų Grundfos COMFORT PM

Grundfos COMFORT PM Basic tinka, kai nereikalingas automatinis AUTOADAPT režimas ir siurblys gali visą laiką dirbti pastoviomis apsukomis.

Visi Grundfos COMFORT B PM siurbLIAI suteikia šiuos privalumus:

- **Tylus ir paprastas eksploatavimas**
Kompaktiška konstrukcija ir naudojimo paprastumas
- **Maži šilumos nuostoliai**
Pridedami šilumos izoliacijos kevalai sumažina šilumos nuostolius per siurblių
- **Neužsikemša**
Pusiau sferinė variklio konstrukcija maksimaliai apsaugo nuo apkalkėjimo sukeliama užstrigimo
- **Paprastas įrengimas**
Galima įrengti ankštoje vietoje. Maitinimo laikas leidžia lengvai prijungti prie elektros tinklo neatidarant kontaktų dėžutės.
- **Apsauga nuo sausosios eigos**
Užtikrina ilgą siurblio tarnavimo laiką ir lengvą pradinį paleidimą

DARBO KREIVĖS



TIPAI

PRODUKTAS	TIPAS	PRODUKTO Nr.	JUNGTYS
COMFORT PM AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BA PM	97916757	vidinis sriegis
COMFORT PM AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BXA PM	97916749	išorinis sriegis, atbulinis vožtuvas ir sklendė
COMFORT PM Digital Timer	COMFORT 15-14 BDT PM	99812350	vidinis sriegis
COMFORT PM Digital Timer	COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	išorinis sriegis, atbulinis vožtuvas ir sklendė
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 B PM	97916771	vidinis sriegis
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 BX PM	97916772	išorinis sriegis, atbulinis vožtuvas ir sklendė

Daugiau informacijos apie Grundfos COMFORT B PM asortimentą pateikta grundfos.com/lt